

Innolux Mix

9067

Concentrés de pigments pour systèmes de vernis industriels durcissant entièrement aux UV.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités


Concentrés de pigments à base de solvants pour systèmes Innolux Color

Domaines d'utilisation

Pour teinter les systèmes Innolux industriels spéciaux.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Ne pas utiliser le produit comme revêtement !
- Utiliser seulement en combinaison avec les matériaux de base conseillés de la maison ADLER.
- Protéger le produit du rayonnement lumineux et solaire !
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos **ARL 210 - Directives de travail pour les systèmes de laques Innolux**.

Quantité d'ajout



Quantité d'ajout d'Innolux MIX :

Innolux Color RC Basis W30 (2754000030): max. 6 %

Innolux Color RC Basis W20 (2754000020): max. 2 %

Mélanger soigneusement Innolux Mix (9067) dans Innolux Color RC.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

3 kg

Teintes

Innolux Mix Schwarz S (9067067431)
Innolux Mix Oxidrot OR (9067067432)
Innolux Mix Rot R (9067067433)
Innolux Mix Oxidgelb OY (9067067434)
Innolux Mix Gelb Y (9067067435)
Innolux Mix Blau B (9067067436)
Innolux Mix Grün G (9067067437)
Innolux Mix Weiß W (9067067438)

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Refermer le récipient immédiatement après utilisation.

Données techniques de sécurité



Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.